

Technisches Datenblatt

Edelstahlreiniger

Konzentrat



NSF
 NSF International
 Program Listed: A1
 Registration #: 159106

- Beschreibung:** Zur Entfernung von Ölen, Fetten und Zuckerresten. Einfache, schnelle und schonende Reinigung von Edelstahl. Trocknet schlierenfrei auf, nicht filmaufbauend, erschwert die Bildung von Flugrost.
- Verwendung:** Für alle Oberflächen aus Edelstahl, Kunststoff, Glas, Keramik und Emaille geeignet – auch für die Lebensmittelindustrie.
- Anwendung:** Je nach Verschmutzungsgrad 100 – 300 ml (1 – 3 %) Edelstahlreiniger Konzentrat auf 10 Liter Wasser geben. Zur Reinigung Speziaalschwamm verwenden. Bei sehr starker Verschmutzung Mischungen von 1:1 bis 1:3 mit Wasser verwenden, anschließend sehr gut mit Wasser nachspülen!
- Gebindegrößen:** 1 Liter Flasche
 5 Liter Kanister
 10 Liter Kanister

Technische Daten

Dichte:	1,124 kg / l
pH-Wert:	11,0
Farbe:	Hellbraun
Geruch:	Geruchslos
Lagerung:	Gebinde gut verschlossen an einem trockenen, kühlen, gut belüfteten Ort lagern. Vor Frost schützen. Gebinde vor der Entsorgung vollständig entleeren.
Kennzeichnung:	Weitere Informationen entnehmen Sie aus dem Sicherheitsdatenblatt.

Alle Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Außerhalb unseres Einflusses liegende Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Juli 2019 - Damit verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.